


COMPATIBILIDAD DE BASES SEGÚN MODELO DE PARASOL
BASE COMPATIBILITY ACCORDING TO PARASOL MODEL

ES
EN

SMALL COLLECTION

	CAÑAS INTERMEDIAS (1) INTERMEDIATE POLES (1)		EMPOTRADA (2) RECESSED (2)	JARDINERAS PLANTER BOXES		DE SUPERFICIE SURFACE-MOUNTED															
	INTERNA INTERNAL	EXTERNA EXTERNAL	EMPOTRADA CON TAPA ABATIBLE RECESSED WITH HINGED COVER	FIBRA DE VIDRIO GLASS FIBRE	METÁLICA METAL	CHAPA ANCLADA A SUELO ANCHOR PLATE FIXED TO GROUND	MARCO CON PIEDRAS STONE- FRAME BASE	CRUCETA CON PIEDRAS CROSS BASE WITH STONES	MÓVILES CON RUEDAS MOBILE BASES WITH WHEELS										CHAPA SHEET METAL BASE		
TAVIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BS-19 ▲	
ARLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BM-48	BM-40	-	-	-	-	-	-	BS-19 ▲	
CALPE	-	-	-	-	-	-	-	-	BM-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SINTRA	-	-	-	-	-	-	-	-	BM-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RAYDEN	-	105-1/IB	-	-	-	S/95-IB	-	BC/160 D	-	BM/60-IB ■	BM/50	BM-48	-	-	-	-	-	BS-43 ◆	-	-	
STAR ONE	-	105-1/IB	-	-	-	S/95-IB	-	-	-	BM/60-IB ■	BM/50	BM-48	BM-40	BM/36 ■	-	B-40 ■	B-35 ■	BS-43 ◆	B-17 ✿	BS-19 ▲	
STAR LIT	-	105-1/IB	-	-	-	S/95-IB	-	-	-	BM/60-IB ■	BM/50	-	BM-40	BM/36 ■	BM-25	B-40* ■	B-35* ■	BS-43 ◆	-	BS-19 ▲	
SIENA	-	105-1/IB	-	-	-	S/95-IB	-	-	-	BM/60-IB ■	BM/50	BM-48	BM-40	BM/36 ▲	-	-	-	BS-43	-	-	
NOVARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BM-40	BM/36	-	-	-	BS-43 **	B-17 **	BS-19 **	
ANTIBES	BASE BS-22-ANTIBES INCLUIDA CON EL PARASOL BS-22-ANTIBES BASE INCLUDED WITH PARASOL																				
PISA	BASE CRUCETA PISA INCLUIDA CON EL PARASOL. Añadir KIT 4 PIEDRAS 500x500x55mm PISA CROSS BASE INCLUDED WITH PARASOL. Add 4-STONE KIT 500x500x55 mm																				



Medidas máximas de parasol para garantizar resistencia grado 4 de la escala Beaufort:
Maximum parasol dimensions to ensure resistance level 4 on the Beaufort scale:

◆ Máx. Ø3, 3x3 y 3x2,5 ■ Máx. Ø3, 2,5x2,5 y 3x2 ▲ Máx. 2,5x2,5 ✱ Máx. 2,0x2,0

* Star Lit con base B-40 y B-35 necesario añadir tubo adaptador Ø38mm
* Star Lit with B-40 and B-35 base requires Ø38 mm adaptor tube
1-50-050-000167

** Novara con base BS-43, B-17 y BS-19 necesario añadir adaptador Ø54,5 a Ø32mm
** Novara with BS-43, B-17 y BS-19 bases requires Ø54,5 a Ø32mm adaptor
1-50-050-000171